

Garant**GARANT Master Freză cilindro-frontală din carbură monobloc pe bază de nichel HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203048 8
GTIN	4062406565725
Clasa articolului	11Z

Descriere**Execuție:**

Ascuțire specială cu **rotunjire la colț similară frezelor toroidale**.

Substrat inovativ special pentru așchiera **aliajelor pe bază de nichel**. Strat nou de acoperire.

Aplicație:

Pentru frezarea **aliajelor pe bază de nichel, cu duritate mare la cald**.

Notă:

Produsul succesori pentru Cod 203028.

Descriere tehnică

Rotunjire a colțurilor r_v	0,2 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în Inconel®	0,065 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Unghiul elicei	30 grad
Lungimea totală L	63 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	25 mm
Lungimea tăișului L_c	21 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Toleranță Ø nominal	e8
Ø tăișului D_c	8 mm

Număr de dinți Z	4
Ø cozii D _s	8 mm
Ø de degajare D ₁	7,7 mm
Serie	Master Ni-based
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	carbură
Standard	DIN 6527
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,08×D
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	TPC
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roz
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Inconel	recomandat	40 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------