

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 32/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213052 32/5
GTIN	4062406566340
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₃	26 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	24,4 mm
Ø tăișului D _c	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	58 mm
Unghi de reglare κ	20 grad
Răcire interioară	da
Lungimea totală L _{ges}	150 mm
Serie	Power Q
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R

Lungime activă L_1	70 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie α_{max}	0,82 grad
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Număr de dinţi Z	5
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere