

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 20/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213054 20/3
GTIN	4062406566432
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1,62 grad
Lungime activă L ₁	50 mm
Număr de dinți Z	3
Serie	Power Q
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	38 mm
Unghi de reglare κ	20 grad
Lungimea totală L _{ges}	130 mm

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	12,4 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Răcire interioară	da
\varnothing tăișului D_c	20 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere