

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213054 25/4
GTIN	4062406566456
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	48 mm
Lungime activă L ₁	100 mm
Ø cozii D ₅ h6	25 mm
Ø D ₃	19 mm
Frezare circulară a găurii a _p	1 mm
Unghi de reglare κ	20 grad
Serie	Power Q
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Răcire interioară	da

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	17,4 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,15 grad
Număr de dinți Z	4
\varnothing tăișului D_c	25 mm
Lungimea totală L_{ges}	180 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere