

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 25/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213056 25/4
GTIN	4062406566586
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Ø D ₃	19 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	17,4 mm
Ø tășului D _c	25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	44 mm
Serie	Power Q
Frezare circulară a găurii a _p	1 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Răcire interioară	da
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,15 grad
Filet de prindere M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L_{ges}	35 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere