

**Garant****GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Filet de prindere M	M16
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	24,4 mm
Serie	Power Q

Răcire interioară	da
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,82 grad
Număr de dinți Z	5
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	58 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	1 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere