

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 52/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213058 52/8
GTIN	4062406566760
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tăișuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	8
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø tăișului D _c	52 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	98 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	102 mm
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,45 grad
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	44,4 mm
Unghi de reglare κ	20 grad
$\varnothing D_3$	46 mm
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere