

Garant

GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/7mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	213058 63/7
GTIN	4062406566777
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tăișuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	55,4 mm
Răcire interioară	da
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Serie	Power Q
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	120 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Unghi de reglare κ	20 grad
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,36 grad
Număr de dinți Z	7
$\varnothing D_3$	57 mm
\varnothing tăișului D_c	63 mm
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere