

Mitutoyo

Ceas comparator cu levier, lungime tijă palpatoare 15,2 mm, Interval de măsurare pe fiecare sens / Ø carcasă: 0,1/40mm



Date comandă

Numărul de comandă	436281 0,1/40
GTIN	4946368676104
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Citire 2/1000.

Mitutoyo – Mecanism de măsurare montat cu piatră prețioasă, cu bilă de măsurare din carbură. Insensibil la câmpurile magnetice.

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală pentru testarea concentricității, măsurători interioare, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Cu tijă de strângere Ø 8 mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Citire	0,002 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Interval de abatere totală f_{tot}	4 μ m
Eroare de histerezis f_u	2 μ m
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Ø carcasă	40 mm
Domeniu de măsurare per direcție	0,1 mm
Plaja de pivotare	2×110 grad
Interval de abatere f_e	3 μ m
Forță de măsurare	0,15 N
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG
Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG