



Freză unghiulară 90° MEV, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 20/2Lmm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 226400 20/2L |
| GTIN | 4960664914197 |
| Clasa articolului | 250 |

Descriere

Execuție:

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------|
| Lungimea totală L_{ges} | 150 mm |
| Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$ | 38 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | TOMT060508 |
| Lungime de așezare cu înclinație α_{max} | 14,25 mm |
| Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$ | 35 mm |
| Unghi de așezare cu înclinație α_{max} | 0,8 grad |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$ | 6 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Șurub pentru plăcuțe amovibile | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| \varnothing cozii D_s h6 | 20 mm |
| \varnothing tăișului D_c | 20 mm |
| Lungime activă L_1 | 40 mm |
| $\varnothing D_3$ | 15 mm |
| Tip de coadă | Coadă cilindrică |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colț |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|--------------------------|----------|
| Șurub de strângere Tip 1 | 229723 1 |
|--------------------------|----------|