



Freză unghiulară 90° MEV, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/2Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	226400 25/2L
GTIN	4960664914203
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

Descriere tehnică

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	19,25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	48 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Lungimea totală L_{ges}	170 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,6 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	TOMT060508
Ø tăişului D_c	25 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	45 mm
Număr de dinți Z	2
Ø D_3	20 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229723 1
--------------------------	----------