

**Freză unghiulară 90° MEV, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 25/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	45 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TOMT060508
Lungimea totală L _{ges}	35 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,6 grad
Număr de dinți Z	3
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	6 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	19,25 mm
Ø tăișului D _c	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	48 mm
Filet de prindere M	M12
Ø D ₃	20 mm

Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229723 1
--------------------------	----------