

**Freză pentru muchii, cu acumulator cu operare manuală, Tip: AKFH18-5****Date comandă**

Numărul de comandă	078124 AKFH18-5
GTIN	
Clasa articolului	03F

**Descriere****Execuție:**

Pentru execuția de teșituri și de raze pe materiale netede, la table și recipiente, pentru execuția de muchii interioare și exterioare, de contururi precum și pentru rotunjirea alezajelor. Mașină de frezat muchii foarte puternică, pentru prelucrarea optimă a straturilor de acoperire ulterioare, pentru flexibilitate la lucru în atelier și pe șantier. Mașină de frezat muchii cu acumulator până la 5 mm.

**Livrare:**

1 mașină incl. cap de frezare la 45° (fără rolă de ghidare, fără plăcuțe amovibile), 3 șuruburi de strângere, 1 pastă cu particule de cupru, 1 cheie pentru locaș hexagonal 4 mm, 1 șurubelniță Torx TX 15, 1 geantă de scule din material plastic.

**Notă:**

Puteți găsi accesoriile necesare în eShop-ul nostru începând de la Cod 078136 – 078138. Seturile de pornire cu acumulatori compatibile sunt prezentate la Cod 073832 Ref. 9260431501.

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	AKFH 18-5 Select
Greutate	3 kg
Unghiul teșiturii	45 grad
Număr de acumulatori incluse	15
Turație de mers în gol	2400 - 7500 min <sup>-1</sup>

Ø discurilor	98 mm
Rază	2,5 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașini de debavurat și de șanfrenat

## Accesorii

Set de șuruburi de fixare pentru mașina de frezat muchii Tip 3135007600	078139 3135007600
Set de plăcuțe amovibile Tip 6430200201	078138 6430200201
Set de plăcuțe amovibile Tip 6430200101	078138 6430200101
Rolă de ghidare Tip 6430300101	078136 6430300101