

**TOMT 060508ER-GM, PR1535, Tip: INOX****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 226436 INOX |
| GTIN | 4960664914326 |
| Clasa articolului | 25A |

Descriere**Execuție:**

Evacuare îmbunătățită a așchiilor, cu o construcție unică a sfărâmătorului de așchii la plăcuțele amovibile. Unghiul maxim axial de așchiere de 17° asigură forțe scăzute de tăiere.

Aplicație:

Geometria GM este prima alegere pentru prelucrarea universală.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TOMT 060508ER-GM |
| Avans f_z | 0,08 - 0,2 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Tip | INOX |
| Categorie | PR1535 |
| Materialul sculei | Carbură |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 200 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 160 m/min | M |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Umiditate minimă | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |
| Aer | recomandat | | |