

**TOMT 060508ER-GM, PR1525, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	226430 ST1400
GTIN	4960664914319
Clasa articolului	25A

Descriere**Execuție:**

Evacuare îmbunătățită a așchiilor, cu o construcție unică a sfărâmătorului de așchii la plăcuțele amovibile. Unghiul maxim axial de așchiere de 17° asigură forțe scăzute de tăiere.

Aplicație:

Geometria GM este prima alegere pentru prelucrarea universală.

Rază la colț: 0,8 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: TOMT 060508ER-GM

Avans f_z : 0,08 - 0,25 mm

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOMT 060508ER-GM
Avans f_z	0,08 - 0,25 mm
Tip	ST1400

Categorie	PR1525
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		