

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	226433 ST1400
GTIN	4960664914012
Clasa articolului	25A

**Descriere****Execuție:**

Evacuare îmbunătățită a așchiilor, cu o construcție unică a sfărâmătorului de așchii la plăcuțele amovibile. Unghiul maxim axial de așchiere de 17° asigură forțe scăzute de tăiere.

**Aplicație:**

Geometria SM este prima opțiune pentru forțe scăzute de tăiere.

Rază la colț: 0,8 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: KOMET® Plăcuță amovibilă

Avans  $f_z$ : 0,08 - 0,2 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KOMET® Plăcuță amovibilă
Tip	ST1400

Categorie	PR1525
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		