

**TOMT 060508ER-GM, CA6535, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă	226442 S
GTIN	4960664914005
Clasa articolului	25A

**Descriere****Execuție:**

Evacuare îmbunătățită a așchiilor, cu o construcție unică a sfărâmătorului de așchii la plăcuțele amovibile. Unghiul maxim axial de așchiere de 17° asigură forțe scăzute de tăiere.

**Aplicație:**

Geometria GM este prima alegere pentru prelucrarea universală.

Rază la colț: 0,8 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: TOMT 060508ER-GM

Avans  $f_z$ : 0,08 - 0,2 mm

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	3
Avans $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOMT 060508ER-GM
Tip	S

Categorie	CA6535
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		