



Lanternă cu LED și acumulator Versiunea 0 fără acumulator, 18 V, Tip: M18HOSALC



Date comandă

Numărul de comandă	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Lanternă robustă cu acumuloare Li-Ion și putere mare de iluminare.

- **Reflector de șantier, cu LED, 18 V, foarte robust, cu stativ.**
- **Cap de reflector rezistent la impact, cu 3 module LED separate și individual reglabile.**
- **Sursă de alimentare hibridă: funcționează fie cu un acumulator de 18 V, fie cu cablu.**
- **Încărcător intergrat pentru acumulator M18™ precum și încărcător 2,1 A pentru USB.**

Funcționare:

IP34: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu $\varnothing > 2,5$ mm; a se feri de scule și de sârme.

Adaptat pentru:

Acumulatori Milwaukee 18 V (Cod 073816 MB18 și 073827 MB18).

Livrare:

Lanternă fără acumulator și fără încărcător.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 34
-----------------------	-------

Zonă ATEX	nu există
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Flux luminos treapta 2	4000 lm
Durață de iluminare treapta 2	5 h
Greutate cu acumulator	11100 g
Număr de acumulatori incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Tensiunea acumulatorului	18 V
Flux luminos	6000 lm
Durață de iluminare treapta 3	10 h
Denumirea producătorului	M18 HOSALC-0
Flux luminos treapta 3	1700 lm
Caracteristici nume produs	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tip produs	Lampă de lucru