



## Mașină de lustruit cu acumulator, Tip: M18FAP180



### Date comandă

Numărul de comandă	077773 M18FAP180
GTIN	4002395144525
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

M18 FUEL™ **Polizor cu acumulator** cu preselecție în 8 trepte a turației (interval de 360– 2200 rotații pe minut). Sistem electronic de reglare a turației cu pornire lină pentru cel mai bun control.

#### Livrare:

Inclusiv 2x acumulator 18V / 5Ah, încărcător, mâner suplimentar AVS, mâner toartă și disc de lustruire.

### Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Capacitate acumulator	5 Ah
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Greutate	2 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	2
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	M18 FAP180-502X

Sistem de prindere	M14
Interval de turație	360 - 2200 min <sup>-1</sup>
Putere absorbită	1400 W
Ø maxim al uneltei de polizare	180
Tip produs	Polizor

## Accesorii

Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5