

**Tarod de mașină HSS-E, TiN, M: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	132705 M12
GTIN	4045197649027
Clasa articolului	12H

Descriere**Execuție:**

Cu con de atac. Unghiul de atac cu canale de ungere, dar fără canale de așchii.

Încărcare redusă cu material. **Clasa de toleranță: ISO 2 6H**

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 1,75 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D_s: 9 mm

Pătrat coadă □: 7 mm

Ø găurii de centrare: 10,2 mm

Descriere tehnică

Pas filet	1,75 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	10,2 mm
Ø Filet	12 mm
Număr de dinți Z	3
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	9 mm
Lungimea totală L	110 mm

Pătrat coadă □	7 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	36 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M12
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Tip produs	Tarod