

Garant**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistemul de frezare unghiulară pentru **frezarea progresivă a profilelor**. Construcția compactă a plăcuței amovibile asigură **o mare stabilitate** în cazul unui număr suplimentar mare de tășuri, ceea ce **asigură o productivitate maximă**.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	2 mm
Ø tăişului D_c	63 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNEX 040308
Număr de dinți Z	9
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	219878 1
--	----------