

Garant**Vârf rotativ ultraperformant de strung, cu vârf din carbură și cu piuliță de extragere, Con Morse (CM): 4****Date comandă**

Numărul de comandă	321245 4
GTIN	4062406572471
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- Axul punctatorului cu cap din carbură, pentru utilizări cu efect abraziv puternic la centrare.
- Unghi la vârf de 60°.
- Piuliță de extragere aplatizată lateral.
- Lagăre de înaltă precizie pentru concentricitate ridicată.
- Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.
- Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Pentru prelucrarea pieselor subțiri la turații mari și în serii mari cu încărcare automată în producția de serie.

Model premium. Concentricitate ridicată datorită **lagărelor Highend**. Special pentru turații înalte și forțe axiale mari. Recomandat și pentru procese de șlefuire.

Descriere tehnică

Ø carcasi D	60 mm
-------------	-------

Bătaie radială maximă	0,003 mm
Pentru piese cu greutate de	600 kg
Ø carburii H	14 mm
Lungime utilă B	106 mm
Lungimea vârfului C	35 mm
Con Morse	CM4
Turație maximă	10000 min ⁻¹
forță axială	6 kN
Unghiul la vârf	60 grad
Insertie din carbură	da
Execuție	sincron
Șurub de desprindere	da
Tip produs	Vârf de centrare