

**Alezor pentru găuri de nit, neacoperită, Ø nominal DC k11: 23mm****Date comandă**

Numărul de comandă	162800 23
GTIN	4045197089373
Clasa articolului	120

**Descriere****Execuție:**

Tăiș conic pe o lungime de cca.  $3 \times \text{Ø nominal}$ . Foarte stabil datorită miezului întărit și dinților rotunjiți (după detalonare). Tăietură ușoară, eboș datorită canalelor elicoidale și a numărului de dinți în funcție de mărime.

**Aplicație:**

Eficient mai ales la montarea componentelor, pentru alezarea găurilor deplasate sau dacă găurile de nituri trebuie mărite. Pentru execuția de cazane se utilizează alezoare pentru găuri de nituri la mașinile de găurit portabile pneumatice.

**Notă:**

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

**Descriere tehnică**

Ø la conul de atac	16,4 mm
Ø nominal $D_c$	23 mm
Avans $f$ pentru oțel $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm/rot
Lungime activă $L_1$	182 mm
Dimensiune con Morse CM	3
Lungimea totală $L$	281 mm
Lungimea tăișului $L_c$	165 mm
Număr de dinți $Z$	4
Toleranță Ø nominal	k11

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 311
Unghiul elicei	25 grad
Răcire interioară	nu
Coadă tip	Con Morse
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă
Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu	recomandat	20 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	20 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	7 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		