



Șurubelniță cu clichet cu acumulator, Tip: M12FHIR38



Date comandă

Numărul de comandă	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Mașini de găurit și înșurubat unghiulare MILWAUKEE cu acumulator și șurubelnițe cu clichet

- Sistem electronic REDLINK™ de control al turației fără trepte, funcționare pe dreapta / stânga și protecție la suprasarcină.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Acumulate Red Li-Ion cu monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Acumulatele și încărcătoarele adecvate sunt disponibile începând de la Cod 073814 și 073839.

Descriere tehnică

Moment maxim de rotație dur	47 Nm
-----------------------------	-------

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Forma	Șurubelniță cu clichet
Denumirea producătorului	M12FHIR38
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	12 V
Greutate	1,4 kg
Sistem de prindere	Pătrat 3/8 inch
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Capacitate acumulator	2 Ah
Utilizare tipică	Strong
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Număr de acumulatoare incluse	0
Tip produs	Șurubelniță

Accesorii

Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12
--	-------------