


**Garant****Menghină cu fixare centrică, automatizare, Lățimea bacului A: 120Amm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 360134 120A   |
| GTIN               | 4062406572914 |
| Clasa articolului  | 30N           |

**Descriere****Execuție:**

Menghină cu fixare centrică pentru utilizare flexibilă.

- **Siguranță maximă de funcționare datorită capsulării.**
- **Precizie de re poziționare ridicată 0,02 mm.**
- **Reglaj variabil la centru  $\pm 0,02$  mm.**
- **Suprafețe funcționale călite.**
- **Mai stabil din oțel pentru scule, protecția suprafeței prin niturare de scurtă durată.**

**Avantaj:**

- **Greutate mică, flexibilă.**

Utilizare multifuncțională.

**Aplicație:**

Ideal pentru prelucrarea pe 5 laturi, perfect pentru fixarea pieselor brute.

**Adaptat pentru:**

Cutie automată Cod 360164.

**Livrare:**

Inclusiv biți de cheie tubulari Cod 642700 Ref. E12.

Inclusiv 4 bolțuri de pretensionare Ref. 90.

**Accesorii opționale:**

Variante de bacuri de prindere Cod 360135 – 360151.

**Descriere tehnică**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Moment                             | 60 Nm              |
| Lungime                            | 130 mm             |
| Lățime                             | 120 mm             |
| Lățimea bacului A                  | 120 mm             |
| Cursă                              | 25 mm              |
| Forță de strângere până la maxim   | 25,5 kN            |
| Înălțime                           | 50 mm              |
| Greutate                           | 5,3 kg             |
| Recomandat pentru codul de culoare | ZC120              |
| Tip produs                         | Menghină de mașină |