

**Garant****Menghină cu fixare centrică pneumatică, IOT, Tip: 160****Date comandă**

Numărul de comandă	360181 160
GTIN	4062406572983
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:**

- Cursă reglabilă + 5 mm pe parte.
- Forță de strângere până la 22,5 kN, reglabilă progresiv. Suma aritmetică = 45 kN.
- Chiar și la pierdere de presiune, menghina cu fixare centrică dispune de o pretensionare (cca 60 kg) pentru a asigura poziționarea sigură a sculei, de ex., la mesele flotante.

**Avantaj:**

- Incl. acumulator de aer comprimat cu supape de reținere cu dublă acțiune.
- Monitorizare continuă a presiunii de tensionare și desfacere, precum și a stării bateriei prin WLAN.
- Nu este necesar racordul rotativ.
- Tensionare și detensionare prin alimentare cu aer comprimat cu ajutorul robotului.
- Este disponibil blocul de conectare Cod 360191 pentru transfer orizontal sau vertical al aerului comprimat.

**Aplicație:**

Pentru prinderea centrată a pieselor. Recomandat pentru **exploatarea automatizată** prin intermediul unui cap de strângere cu 4 canale, dar și prin legături laterale.

**Accesorii opționale:**

Bloc de conectare Cod 360191.

Pereche de bacuri Cod 360183 – 360187.

**Descriere tehnică**

L	160 mm
Greutate	19 kg
Lățimea bacului A	104 mm
h <sub>1</sub>	175 mm
Putere maximă a aerului comprimat	9 bar
Recomandat pentru codul de culoare	PCV 160
Forță de strângere până la maxim	22,5 kN
B	160 mm
Cursă de strângere	8,5 mm
Înălțime H	99,2 mm
Tip produs	Menghină de mașină