

Garant**Vârfuri de strung rotative pentru cap schimbabil, Tip: 50/3****Date comandă**

Numărul de comandă	320617 50/3
GTIN	4062406573157
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Model cu arc pentru compensarea axială a lungimii în timpul prelucrării.**
- **Complet călit și rectificat. Nu necesită mentenanță datorită ungerii permanente.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

Pentru capete interschimbabile, vezi Cod 320629.

Model special cu tijă cu secțiune triunghiulară pentru prinderea directă în mandrina de forță a contraarborelui.

Pentru prelucrarea pieselor dificile.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoiească sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver și contraarbore în mașinile CNC.

Accesorii opționale:

Pentru capete interschimbabile, vezi Cod 320625.

Notă:

Schimbarea biților la suprafețele pentru cheie prin rotire în sens opus.

Descriere tehnică

Bătaie la rotire	0,01 mm
Ø coadă D ₁	18 mm
Lungimea totală L	165 mm
Pentru piese cu greutate de	700 kg
Ø carcusei D	74 mm
Cursa arcului	4 mm
Ø d	50 mm
Turație maximă	4000 min ⁻¹
Lungime utilă L ₁	95 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K18
Suport	Coadă cu 3 muchii
Tip produs	Vârf de centrare