

Garant

Șlefuitoare în evantai Material abraziv (ZA) de formă rotundă, mediu, Ø capxlățimea capului: 60X50mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Material abraziv deosebit de rezistent și structurat fin cu corindon cu zirconiu (ZA). **Ideal pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.** Coadă Ø 6 mm.

Aplicație:

Recomandabile în special pentru șlefuirea contururilor.

Descriere tehnică

Turație recomandată	4000 min ⁻¹
Ø cozii	6 mm
Lățimea capului	50 mm
Ø cap	60 mm
Turație maximă	7000 min ⁻¹
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Comparație granulație	180

Grad de finețe	mediu
Caracteristici nume produs	mediu
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		