

**Capsator cu acumulator, Denumirea producătorului: M12BST****Date comandă**

Numărul de comandă	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Clasa articolului	03L

Descriere**Execuție:**

Capsator compact și performant M12™ cu acumulator, cu cursor integrat pentru capse și cu mâner antialunecare. Trage până la 2000 de capse la o încărcare de acumulator 2,0 Ah. Funcție de blocare a tragerii în gol.

Adaptat pentru:

Cleme de tip G cu adâncime maximă de pătrundere de 6 – 14 mm.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator 12 V / 2,0 Ah, încărcător C12 C, cutie HD.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	M12BST
Adâncimea max. de lucru pentru clemă	14 mm
Număr de acumulateoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tipul de capse compatibile	G

Capacitate acumulator	2 Ah
Tensiunea acumulatorului	12 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Capsator

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12