

Garant
CCGT 030101, Categorie: HB7125-1


Date comandă

Numărul de comandă	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Clasa articolului	211

Descriere

CCGT 030101 HB7125-1 Categorie: HB7125-1

Sfârâmător de aşchii: VF

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,4 mm

Avans f : 0,03 - 0,2 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 150 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroşare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,4 mm
Categorie	HB7125-1
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Rază la colţ	0,1 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 150 m/min
Sfârâmător de aşchii	VF

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030101
Aplicația principală	M
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire