

Garant**DCGT 04T002, Categorie: HB7125-1**

Date comandă

Numărul de comandă	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Clasa articolului	21G

Descriere

DCGT 04T002 HB7125-1 Categorie: HB7125-1
Sfârâmtor de așchii: VF
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,4 mm
Avans f : 0,03 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 150 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7125-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfârâmtor de așchii	VF
Rază la colț	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,4 mm
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 04T002
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 150 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire