

Garant**Tarod de mașină HSS-E Forma B, neacoperită, MF: 3X0,35****Date comandă**

Numărul de comandă	132830 3X0,35
GTIN	4045197072924
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:
Cu con de atac.****Descriere tehnică**

Ø Filet	3 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,35 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	2,65 mm
Ø cozii D _s	2,2 mm
Lungimea totală L	56 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	9 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M3×0,35
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad

Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		