

Garant**VCGT 050102, Categorie: HU7315-1**

Date comandă

Numărul de comandă	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Clasa articolului	211

Descriere

VCGT 050102 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfărâmbător de aşchii: AF

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mmAvans f : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 300 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Rază la colţ	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Categorie	HU7315-1
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Sfărâmbător de aşchii	AF

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 300 m/min
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Strat de acoperire	Diamant
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 050102
Aplicația principală	N
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire