

Garant
Freze frontale și de copiat indexate, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/4mm


Date comandă

Numărul de comandă	212006 32/4
GTIN	4062406576516
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP.**

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	54 mm
Număr de dinți Z	4
Filet de prindere M	M16
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	19,45 mm
Răcire interioară	da
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
\varnothing tăișului D_c	32 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Lungimea totală L_{ges}	42 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,06 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.10T3M0T
Frezare circulară a găurii a_p	2,5 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
--	----------