

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 35/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212006 35/3
GTIN	4062406576523
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p,max} = 5,0$ mm.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	42 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,79 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_2$	28,7 mm
\varnothing tăișului D_c	35 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	22,45 mm
Frezare circulară a găurii a_p	2,5 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Număr de dinți Z	3
Filet de prindere M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
--	----------