

**Alezor conic 1:10, Ø mai mic x mai mare: 10X25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	161000 10X25
GTIN	4045197088826
Clasa articolului	120

Descriere**Execuție:**

Alezoare manuale cu canale drepte cu tăişuri conice (1 mm pe lungimea de 10 mm).

Aplicație:

Pentru alezarea găurilor conice sau în trepte neîntrerupte prelucrate anterior. Nerecomandat pentru găuri cilindrice.

Descriere tehnică

Ø D ₂ mare	25 mm
Ø D ₃ mic	10 mm
Pătrat coadă □	16 mm
Lungimea totală L	195 mm
Lungimea tăişului L _c	150 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Raportul conului	1:10
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă
Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		