

**Tarod de mașină HSS-E Forma B, neacoperită, MF: 18X1****Date comandă**

Numărul de comandă	132840 18X1
GTIN	4045197532541
Clasa articolului	12H

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.**

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 374

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 1 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D_s: 14 mm

Pătrat coadă □: 11 mm

Ø găurii de centrare: 17 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	17 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	1 mm
Ø Filet	18 mm
Ø cozii D _s	14 mm
Lungimea totală L	110 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	54 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M18×1
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		