

Garant
Tarod de mașină, TiCN, MF: 30X1,5

Date comandă

Numărul de comandă	132860 30X1,5
GTIN	4045197073938
Clasa articolului	11H

Descriere
Recomandare:

Pentru **materialele TOOLOX** vă recomandăm un \varnothing al găurii înainte de filetare mai mare cu **0,05** până la **0,3 mm** decât cel impus conform DIN (consultați tabelul).

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 374

Clasa de toleranță: ISO 2X 6HX

Pas filet: 1,5 mm

Lungimea totală L: 150 mm

\varnothing cozii D_s : 22 mm

Pătrat coadă \square : 18 mm

\varnothing găurii de centrare: 28,5 mm

Descriere tehnică

\varnothing găurii de centrare	28,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	1,5 mm
\varnothing Filet	30 mm
Număr de dinți Z	4
\varnothing cozii D_s	22 mm
Lungimea totală L	150 mm
Pătrat coadă \square	18 mm

Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	60 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M30×1,5
Strat de acoperire	TiCN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	roșu
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	20 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	19 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	19 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	9 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	4 m/min	H
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

