

Garant**Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, Ø k10 DC: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	191520 13
GTIN	4045197103239
Clasa articolului	11W

Descriere**Execuție:**

Freză cu tășuri multiple. **Detalonare excentrică prin rectificare.**

Pentru exigențe maxime privind rata de îndepărtare a materialului. **Rezultate excepționale la frezarea fără răcire.** Ref. 6M–25M **Freza MID:** Dimensiuni potrivit **normelor interne ale producătorului** care se încadrează **între DIN 844 freză scurtă și DIN 844 freză lungă. Recomandată în special pentru matrițe și realizarea de scule, întrucât dimensiunile cu lungimi medii oferă stabilitate mai mare** decât frezele lungi conform DIN 844.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	13 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,028 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D_s	12 mm
Lungimea totală L	83 mm
Lungimea tăişului L_c	26 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță Ø nominal	k10
Unghiul elicei	30-40 grad
Unghi teșitură	90 grad

Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS PM
Standard	DIN 844 B
Tip	N
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	138 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	110 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	83 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	64 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	64 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	37 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	18 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	55 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	110 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		