

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.1204M0T
Ø tăişului D_c	32 mm
Ø D_2	28,7 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	52 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii a_p	4 mm
Ø D_3	20 mm

Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,84 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	16,94 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Filet de prindere M	M16
Lungimea totală L_{ges}	42 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	219878 3
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2