

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212018 63/6
GTIN	4062406576653
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	22 mm
Frezare circulară a găurii a_p	4 mm
Ø tăișului D_c	63 mm
Unghi de reglare κ	15 - 30 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	124 mm

Ø D ₃	51 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.1204M0T
Răcire interioară	da
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	6
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	114 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	47,94 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	219878 3
--	----------