

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212018 80/7
GTIN	4062406576677
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	15 - 30 grad
Număr de dinți Z	7
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	148 mm
Frezare circulară a găurii a_p	4 mm

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	64,94 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,74 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	158 mm
\varnothing tăișului D_c	80 mm
$\varnothing D_3$	68 mm
\varnothing orificiu prindere	27 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.1204M0T
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	219878 3
--	----------