

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 52/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212018 52/5
GTIN	4062406576646
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p\max} = 6,0$ mm.

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,3 grad
Răcire interioară	da
Ø orificiu prindere	22 mm
Frezare circulară a găurii a_p	4 mm
Ø tăișului D_c	52 mm

Unghi de reglare κ	15 - 30 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	92 mm
Număr de dinți Z	5
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	36,94 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.1204M0T
$\varnothing D_3$	40 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	219878 3
--	----------