

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 42/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212018 42/4
GTIN	4062406576639
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₃	30 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,79 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	26,94 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	82 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)

Unghi de reglare κ	15 - 30 grad
Răcire interioară	da
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
\varnothing orificiu prindere	16 mm
\varnothing tăișului D_c	42 mm
Frezare circulară a găurii a_p	4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.1204M0T
Număr de dinți Z	4
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	72 mm
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	219878 3
--	----------