

**Garant****DCGW 04T001, Modelul muchiilor așchietoare: G****Date comandă**

Numărul de comandă	268096 G
GTIN	4062406578145
Clasa articolului	21H

**Descriere****Execuție:**

Execuție CBN.

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,03 - 0,08 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 140 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	H
Avans $f$	0,04 - 0,06 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGW 04T001
Materialul sculei	CBN

Rază la colț	0,1 mm
Categorie	BU7220
Modelul muchiilor așchietoare	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire