




Universal autocentrant cu 4 bacuri cu reglaj tangențial ROTA-M-flex 2+2, Diametru exterior: 800mm



Date comandă

Numărul de comandă	313101 800
GTIN	2050002052994
Clasa articolului	33U

Descriere

Execuție:

Mandrina manuală cu 4 bacuri reunește avantajele și funcțiile mandrinelor cu 2, 3 și 4 bacuri și este extrem de flexibilă la utilizarea pe strunguri, mașini de frezat și la centrele de frezare și strunjire. Perechile de bacuri opuse conectate între ele printr-un sistem cu inel de antrenare permit ca piesele să fie strânse centric, iar supradeterminarea sistemului să fie împiedicată de mecanismul pendular. Un mecanism de compensare permite strângerea centrică și la piesele cu pereți subțiri. Pentru utilizări staționare, prinderea trebuie să se realizeze prin intermediul plăcilor de consolă sau a plăcilor adaptoare.

- **Fixarea pieselor rotunde, cubice și a celor neregulate geometric.**
- **Execuție etanșă – se recomandă atât pentru piesele din fontă, cât și pentru cele turnate.**
- **Indicator vizual pentru fixarea sigură a componentelor.**
- **Se poate folosi și ca mandrină cu 2 bacuri.**
- **Se poate folosi ca accesoriu de prindere pentru bacurile fixe.**
- **Execuție tip monolit cu greutate redusă.**

Livrare:

Piulițe T sau șuruburi de fixare și chei de strângere.

Notă:

Bacurile de prindere nu sunt incluse în pachetul de livrare. Se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Serie	ROTA-M flex
Ø exterior A	800 mm
Turație maximă	800 min ⁻¹
Greutate	395 kg
Momentul maxim	250 Nm
Forță de strângere maximă	180 kN
Cursă de compensare per bac	10 mm
Cursă de strângere per bac	17,8 mm
Număr de bacuri	4
Confirmare	Manual
Tip produs	Universal autocentrant cu reglaj tangențial