



FALCON Tool Company

Set de pietre de șlefuit, 5 piese Tip N, corindon, Înălțime: 6mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 552050 6 |
| GTIN | 2050002049925 |
| Clasa articolului | 55A |

Descriere

Execuție:

Set de pietre de șlefuit pentru șlefuire fină și pentru polizare la execuția sculelor și a matritelor. Se folosește pentru polizarea manuală sau în combinație cu dispozitive de polizare, cum ar fi 078143 NLS110.

Piatră universală de șlefuit cu corindon, cu structură moale, care permite o tăiere rapidă și poate fi utilizată în aproape orice material. Asigură o tăiere moale la o viteză perfectă de descompunere.

Livrare:

Toate seturile de pietre de șlefuit conțin câte o piatră cu granulațiile 150, 220, 320, 400, 600.

Notă:

A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.

Prescurtare pentru material abraziv: A

Grad de duritate: netratat

Lungime: 150 mm

Lățime: 13 mm

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Lungime | 150 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Prescurtare pentru material abraziv | A |
| Grad de duritate | netratat |
| Tip produs | Piatră de șlefuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |