

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7515, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	212034 ST1400
GTIN	4062406390310
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțele amovibile rotunde indexate de șase ori. Avându-se în vedere adâncimea maximă de tăiere, se obțin șase tăieri complete.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Pentru a se putea executa toate cele șase tăieri, nu trebuie depășită valoarea a_p de 2,5 mm.

Avans f_z per dinte: 0,35 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RPKW 10T3MOT

Tip: ST1400

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	RPKW 10T3MOT
Materialul sculei	Carbură
Tip	ST1400
Categorie	HB7515
Avans f_z per dinte	0,35 mm

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	330 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
GG(G)	recomandat	220 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		