

Garant**Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 20xD, DLC, Ø DC h7: 2,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	123590 2,5
GTIN	4045197353948
Clasa articolului	11E

Descriere**Execuție:**

Canale în formă de spirală, cu **6 fațete de ghidare** și canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generație cu caracteristici HPC. **Cu unghi la vârf de 135° și toleranță a tășurilor h7** pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. **Precizie de aliniere ridicată și concentricitate mare a găurii.**

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Pentru utilizare în condiții de siguranță burghiile pentru găuri adânci 16xD trebuie să se realizeze o centrare prealabilă cu Cod 121068– 121121 sau o gaură de ghidare 4xD cu burghiu pilot Cod 122606. Pentru găurile adânci de la 20xD, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare la adâncimea maximă de găurire cu burghiu pilot Cod 122606.

Executarea unei găuri de ghidare crește siguranța procesului. Consultați și paginile 140/141.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Avans f în aluminiu cu așchii scurte	0,14 mm/rot
Ø nominal D_c	2,5 mm
Lungimea canalului de așchii L_c	70 mm
Toleranță Ø nominal	h7
Ø cozii D_s	4 mm
Lungimea totală L	112 mm
Standard	Normă de lucru

adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	66,3 mm
Strat de acoperire	DLC
Materialul sculei	Carbură
Execuție	20×D
Unghiul la vârf	135 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	Da, cu 40 bari
Strategie de aşchiere	HPC
Burghiu pilot necesar	Da, burghiu pilot
Inel colorat	galben
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	recomandat	150 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat	180 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	130 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	135 m/min	N
PEEK	recomandat	105 m/min	N
PVDF GF20	recomandat	80 m/min	N
PA 66 GF30	recomandat	70 m/min	N
PEEK GF30	recomandat	65 m/min	N
PTFE CF25	recomandat	70 m/min	N
Cu	recomandat	90 m/min	N
CuZn	recomandat	100 m/min	N
GRP	recomandat	70 m/min	N
CRP	recomandat	70 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		

Umiditate minimă

recomandat