



Șubler, Domeniu de măsurare: 1000mm



Date comandă

Numărul de comandă	415196 1000
GTIN	4062406584276
Clasa articolului	42A

Descriere

Execuție:

Vernier și suprafață de citire cromată mat antiiorbire. Suprafețe de măsurare călite și rectificată.

Ciocuri de măsurare lungi pentru măsurarea pieselor mari și a Ø pieselor. Cu șurub de fixare. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite, pentru măsurări interioare.

Descriere tehnică

Standard	Normă de fabricație
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Citire	0,05 mm
Lungimea ciocului	200 mm
Greutate	2,5 kg
Citire comutabilă	mm / inch
Eroare de toleranță	0,24 mm
Domeniu de măsurare	0 - 1000 mm
Calibrarea	A1
Gradație	1/20 mm
Gradație vernier mm/Inch	da
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel superior, INOX

Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000